


**CNMM 160616, Type: CA115P****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	250498 CA115P
GTIN	4960664043095
Artikelklasse	25E

**Teknisk beskrivelse**

Skæremateriale	HM
Hjørneradius	1,6 mm
Skæredybde $a_p$	1 - 11 mm
Spånbrøder	PX
Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	170 - 380 m/min
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Type	CA115P
ISO-kode, vendeskærsplade	CNMM 160616
Tilspænding $f$	0,25 - 0,9 mm/o
Primær anvendelse	P
Antal skift/skær	4
Skærebetingelse	kontinuerlig

Produkttype

Vendeskærsplatte til drejning