

**DCMT 11T302, Type: CA125P****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260488 CA125P
GTIN	4960664018093
Artikelklasse	25E

Teknisk beskrivelse

Skæredybde a_p	0,5 - 3 mm
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	90 - 260 m/min
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubsletbearbejdning
Tolerance	M
Type	CA125P
Antal skift/skær	2
Spånryder	GK
Tilspænding f	0,1 - 0,3 mm/o
ISO-kode, vendeskærsplade	DCMT 11T302
Skærebetingelse	let afbrudt
Primær anvendelse	P
Hjørneradius	0,2 mm

Skæremateriale	HM
Produkttype	Vendskærsplatte til drejning