


**CNMM 190616, Type: CA115P****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	250504 CA115P
GTIN	4960664043200
Artikelklasse	25E

**Teknisk beskrivelse**

Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	170 - 380 m/min
ISO-kode, vendeskærsplatte	CNMM 190616
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Skærebetingelse	kontinuerlig
Skæremateriale	HM
Skæredybde $a_p$	1 - 11 mm
Spånbrøder	PX
Tilspænding $f$	0,25 - 0,9 mm/o
Antal skift/skær	4
Hjørneradius	1,6 mm
Type	CA115P
Primær anvendelse	P

Produkttype

Vendeskærsplatte til drejning