

**TNMG 160408, Type: CA125P****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	251474 CA125P
GTIN	4960664014330
Artikelklasse	25E

Teknisk beskrivelse

Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	TNMG 160408
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	150 - 320 m/min
Skærebetingelse	let afbrudt
Skæredybde a_p	0,2 - 2,5 mm
Tilspænding f	0,13 - 0,4 mm/o
Type	CA125P
Spånryder	PQ
Hjørneradius	0,8 mm
Antal skift/skær	6
Primær anvendelse	P

Produkttype

Vendeskærsplatte til drejning