

**TNMG 160408, Type: CA125P****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	251583 CA125P
GTIN	4960664024407
Artikelklasse	25E

Teknisk beskrivelse

Type	CA125P
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	150 - 320 m/min
Hjørneradius	0,8 mm
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubsletbearbejdning
Skærebetingelse	let afbrudt
Skæredybde a_p	0,5 - 5 mm
Antal skift/skær	6
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	TNMG 160408
Spånbrøder	PMG
Tilspænding f	0,15 - 0,5 mm/o
Primær anvendelse	P

Produkttype

Vendeskærsplatte til drejning