


**DNMG 150616, Type: CA115P****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	250894 CA115P
GTIN	4960664040858
Artikelklasse	25E

Teknisk beskrivelse

Skæredybde a_p	1 - 5 mm
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	170 - 380 m/min
Primær anvendelse	P
Hjørneradius	1,6 mm
Skærebetingelse	kontinuerlig
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
ISO-kode, vendeskærsplatte	DNMG 150616
Spånbrøder	PH
Antal skift/skær	4
Tilspænding f	0,25 - 0,6 mm/o
Type	CA115P
Skæremateriale	HM

Produkttype

Vendeskærsplatte til drejning