


**SNMG 150612, Type: CA115P****Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 251363 CA115P |
| GTIN | 4960664041176 |
| Artikelklasse | 25E |

Teknisk beskrivelse

| | |
|--|------------------|
| Hjørneradius | 1,2 mm |
| Skærehastighed v_c , primær anvendelse | 170 - 380 m/min |
| Tilspænding f | 0,3 - 1 mm/o |
| Primær anvendelse | P |
| Slet-/skrubbearbejdning | Sletbearbejdning |
| Skæremateriale | HM |
| Antal skift/skær | 8 |
| ISO-kode, vendeskærsplatte | SNMG 150612 |
| Skærebetingelse | kontinuerlig |
| Spånbrøder | PH |
| Skæredybde a_p | 1 - 11 mm |
| Type | CA115P |

Produkttype

Vendeskærsplatte til drejning