

**VNMG 160408, Type: CA125P****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	251754 CA125P
GTIN	4960664014439
Artikelklasse	25E

Teknisk beskrivelse

Skærehastighed v_c , primær anvendelse	150 - 320 m/min
Type	CA125P
Tilspænding f	0,13 - 0,4 mm/o
Hjørneradius	0,4 mm
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
Primær anvendelse	P
ISO-kode, vendeskærsplatte	VNMG 160404
Skæredybde a_p	0,2 - 2,5 mm
Skærebetingelse	let afbrudt
Antal skift/skær	4
Spånryder	PQ

Produkttype

Vendeskærsplatte til drejning