


**WN.G 080408, Type: CA125P****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	252114 CA125P
GTIN	4960664024476
Artikelklasse	25E

**Teknisk beskrivelse**

Slet-/skrubbearbejdning	Skrubsletbearbejdning
Type	CA125P
Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	150 - 320 m/min
Tilspænding $f$	0,15 - 0,6 mm/o
Antal skift/skær	6
ISO-kode, vendeskærsplatte	WN.G 080408
Skæremateriale	HM
Skæredybde $a_p$	0,5 - 5 mm
Primær anvendelse	P
Skærebetingelse	let afbrudt
Tolerance	M
Hjørneradius	0,8 mm

Spånbryder	PMG
Produkttype	Vendskærsplatte til drejning