

**CNMG 120412, Type: CA115P****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	250372 CA115P
GTIN	4960664042708
Artikelklasse	25E

Teknisk beskrivelse

Tilspænding f	0,28 - 0,88 mm/o
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	170 - 380 m/min
Type	CA115P
Skæredybde a_p	1 - 10 mm
Skærebetingelse	kontinuerlig
Hjørneradius	1,2 mm
Skæremateriale	HM
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning
Antal skift/skær	4
Spånbrøder	PH
ISO-kode, vendeskærsplade	CNMG 120412
Primær anvendelse	P

Produkttype

Vendeskærsplatte til drejning