


**WNMG 080412, Type: CA125P****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	252116 CA125P
GTIN	4960664024483
Artikelklasse	25E

Teknisk beskrivelse

Skærehastighed v_c , primær anvendelse	150 - 320 m/min
Antal skift/skær	6
Spånbryder	PMG
Skæremateriale	HM
Primær anvendelse	P
Hjørneradius	1,2 mm
Tilspænding f	0,15 - 0,6 mm/o
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubsletbearbejdning
ISO-kode, vendeskærsplatte	WNMG 080412
Tolerance	M
Skærebetingelse	let afbrudt
Skæredybde a_p	0,5 - 5 mm

Type	CA125P
Produkttype	Vendskærsplatte til drejning