

**CNMG 160616, Type: CA115P****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	250378 CA115P
GTIN	4960664042999
Artikelklasse	25E

**Teknisk beskrivelse**

Type	CA115P
ISO-kode, vendeskærsplatte	CNMG 160616
Hjørneradius	1,6 mm
Spånbryder	PH
Antal skift/skær	4
Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	170 - 380 m/min
Primær anvendelse	P
Skærebetingelse	kontinuerlig
Tilspænding $f$	0,28 - 0,88 mm/o
Skæremateriale	HM
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Skæredybde $a_p$	1 - 10 mm

Produkttype

Vendeskærsplatte til drejning