


**WN.G 080408, Type: CA115P****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	252114 CA115P
GTIN	4960664046409
Artikelklasse	25E

Teknisk beskrivelse

Antal skift/skær	6
Type	CA115P
Skærebetingelse	kontinuerlig
Skæremateriale	HM
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	180 - 400 m/min
Primær anvendelse	P
ISO-kode, vendeskærsplatte	WN.G 080408
Tolerance	M
Hjørneradius	0,8 mm
Spånbryder	PMG
Tilspænding f	0,15 - 0,6 mm/o
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubsletbearbejdning

Skæredybde a_p	0,5 - 5 mm
Produkttype	Vendskærsplatte til drejning