

**CCMT 09T304 Wiper, Type: CA125P****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260099 CA125P
GTIN	4960664017508
Artikelklasse	25E

Teknisk beskrivelse

Skærehastighed v_c , primær anvendelse	90 - 180 m/min
ISO-kode, vendeskærsplatte	CCMT 09T304
Tilspænding f	0,07 - 0,5 mm/o
Spånbryder	WP
Skæredybde a_p	0,1 - 1,5 mm
Antal skift/skær	2
Type	CA125P
Tolerance	M
Primær anvendelse	P
Skæremateriale	HM
Skærebetingelse	let afbrudt
Hjørneradius	0,4 mm

Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Produkttype	Vendskærsplatte til drejning