

**DCMT 070202, Type: CA125P****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260481 CA125P
GTIN	4960664018062
Artikelklasse	25E

Teknisk beskrivelse

Skæremateriale	HM
Hjørneradius	0,2 mm
Skæredybde a_p	0,5 - 3 mm
Primær anvendelse	P
Antal skift/skær	2
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubsletbearbejdning
Skærebetingelse	let afbrudt
ISO-kode, vendeskærsplatte	DCMT 070202
Spånryder	GK
Tilspænding f	0,1 - 0,3 mm/o
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	90 - 260 m/min
Type	CA125P

Tolerance	M
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning