

**CNMG 190616, Type: CA115P****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	250384 CA115P
GTIN	4960664043026
Artikelklasse	25E

**Teknisk beskrivelse**

Primær anvendelse	P
Hjørneradius	1,6 mm
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	170 - 380 m/min
Antal skift/skær	4
ISO-kode, vendeskærsplatte	CNMG 190616
Spånryder	PH
Skærebetingelse	kontinuerlig
Skæremateriale	HM
Type	CA115P
Tilspænding $f$	0,28 - 0,88 mm/o
Skæredybde $a_p$	1 - 10 mm

Produkttype

Vendeskærsplatte til drejning