

**WNMG 080404 Wiper, Type: CA115P****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	252113 CA115P
GTIN	4960664044269
Artikelklasse	25E

**Teknisk beskrivelse**

Primær anvendelse	P
Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	180 - 400 m/min
Tilspænding $f$	0,14 - 0,55 mm/o
Type	CA115P
Hjørneradius	0,4 mm
Antal skift/skær	6
Skærebetingelse	kontinuerlig
ISO-kode, vendeskærsplatte	WNMG 080404
Spånbryder	WQ
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubsletbearbejdning
Skæremateriale	HM
Skæredybde $a_p$	0,5 - 3 mm

Produkttype

Vendeskærsplatte til drejning