

**DCMT 070204, Type: CA125P****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260483 CA125P
GTIN	4960664018079
Artikelklasse	25E

Teknisk beskrivelse

Primær anvendelse	P
Skæremateriale	HM
Skæredybde a_p	0,5 - 3 mm
Tolerance	M
Skærebetingelse	let afbrudt
Hjørneradius	0,4 mm
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	90 - 260 m/min
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubsletbearbejdning
Type	CA125P
ISO-kode, vendeskærsplatte	DCMT 070204
Antal skift/skær	2
Tilspænding f	0,1 - 0,3 mm/o

Spånbryder	GK
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning