

**WNMG 080404, Type: CA115P****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	252012 CA115P
GTIN	4960664044603
Artikelklasse	25E

Teknisk beskrivelse

ISO-kode, vendeskærsplatte	WNMG 080404
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	180 - 400 m/min
Spånbrøder	HQ
Skæremateriale	HM
Antal skift/skær	6
Hjørneradius	0,4 mm
Tilspænding f	0,07 - 0,3 mm/o
Skærebetingelse	kontinuerlig
Type	CA115P
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Skæredybde a_p	0,5 - 2 mm
Primær anvendelse	P

Produkttype

Vendeskærsplatte til drejning