

**DNMG 150608, Type: CA115P****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	250697 CA115P
GTIN	4960664041879
Artikelklasse	25E

Teknisk beskrivelse

Tilspænding f	0,13 - 0,4 mm/o
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Skæredybde a_p	0,2 - 2,5 mm
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	180 - 400 m/min
Skærebetingelse	kontinuerlig
Hjørneradius	0,8 mm
Type	CA115P
Spånbrøder	PQ
Primær anvendelse	P
Antal skift/skær	4
ISO-kode, vendeskærsplatte	DNMG 150608
Skæremateriale	HM

Produkttype

Vendeskærsplatte til drejning