

**DNMG 150604, Type: CA115P****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	250796 CA115P
GTIN	4960664046256
Artikelklasse	25E

Teknisk beskrivelse

Skæremateriale	HM
Antal skift/skær	4
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubsletbearbejdning
Type	CA115P
Skærebetingelse	kontinuerlig
Primær anvendelse	P
Skæredybde a_p	0,5 - 5 mm
Hjørneradius	0,4 mm
Tilspænding f	0,15 - 0,6 mm/o
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	180 - 400 m/min
Spånbrøder	PMG
ISO-kode, vendeskærsplatte	DNMG 150604

Produkttype

Vendeskærsplatte til drejning