

**WNMG 080408, Type: CA115P****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	252014 CA115P
GTIN	4960664044719
Artikelklasse	25E

Teknisk beskrivelse

Skæredybde a_p	0,5 - 2 mm
Tilspænding f	0,07 - 0,3 mm/o
Skæremateriale	HM
Spånbrøder	HQ
Primær anvendelse	P
Hjørneradius	0,8 mm
Type	CA115P
ISO-kode, vendeskærsplade	WNMG 080408
Skærebetingelse	kontinuerlig
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	180 - 400 m/min
Antal skift/skær	6
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning

Produkttype

Vendeskærsplatte til drejning