

**WNMG 080416, Type: CA115P****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	252118 CA115P
GTIN	4960664046423
Artikelklasse	25E

Teknisk beskrivelse

Tilspænding f	0,15 - 0,6 mm/o
Skærebetingelse	kontinuerlig
ISO-kode, vendeskærsplatte	WNMG 080416
Spånbryder	PMG
Tolerance	M
Hjørneradius	1,6 mm
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubsletbearbejdning
Skæremateriale	HM
Type	CA115P
Primær anvendelse	P
Skæredybde a_p	0,5 - 5 mm
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	180 - 400 m/min

Antal skift/skær	6
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning