

**DNMG 150604, Type: CA115P****Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 250696 CA115P |
| GTIN | 4960664041862 |
| Artikelklasse | 25E |

Teknisk beskrivelse

| | |
|--|------------------|
| Skærebetingelse | kontinuerlig |
| Slet-/skrubbearbejdning | Sletbearbejdning |
| Tilspænding f | 0,13 - 0,4 mm/o |
| Type | CA115P |
| Spånryder | PQ |
| Skærehastighed v_c , primær anvendelse | 180 - 400 m/min |
| Skæredybde a_p | 0,2 - 2,5 mm |
| Primær anvendelse | P |
| ISO-kode, vendeskærsplatte | DNMG 150608 |
| Skæremateriale | HM |
| Hjørneradius | 0,4 mm |
| Antal skift/skær | 4 |

Produkttype

Vendeskærsplatte til drejning