

**DCMT 070204, Type: CA115P****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260483 CA115P
GTIN	4960664045815
Artikelklasse	25E

Teknisk beskrivelse

ISO-kode, vendeskærsplatte	DCMT 070204
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	120 - 340 m/min
Spånbryder	GK
Hjørneradius	0,4 mm
Antal skift/skær	2
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
Primær anvendelse	P
Tilspænding f	0,1 - 0,3 mm/o
Skærebetingelse	kontinuerlig
Tolerance	M
Type	CA115P

Skæredybde a_p	0,5 - 3 mm
Produkttype	Vendskærsplatte til drejning