

**CNMG 190608, Type: CA115P****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	250382 CA115P
GTIN	4960664043002
Artikelklasse	25E

Teknisk beskrivelse

Antal skift/skær	4
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	170 - 380 m/min
Skæredybde a_p	1 - 10 mm
Hjørneradius	0,8 mm
Spånbrøder	PH
ISO-kode, vendeskærsplade	CNMG 190608
Skæremateriale	HM
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Tilspænding f	0,28 - 0,88 mm/o
Skærebetingelse	kontinuerlig
Primær anvendelse	P
Type	CA115P

Produkttype

Vendeskærsplatte til drejning