

**CC.T 09T304, Type: CA115P****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260097 CA115P
GTIN	4960664045419
Artikelklasse	25E

Teknisk beskrivelse

Tolerance	M
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Skæredybde a_p	0,5 - 2,5 mm
Type	CA115P
ISO-kode, vendeskærsplatte	CCMT09T304-HQ CA115P
Skærebetingelse	kontinuerlig
Hjørneradius	0,4 mm
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	90 - 270 m/min
Spånbyrder	HQ
Tilspænding f	0,05 - 0,25 mm/o
Primær anvendelse	P
Skæremateriale	HM

Antal skift/skær	2
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning