


**TNMG 160404, Type: KW10****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	251582 KW10
GTIN	4960664220847
Artikelklasse	25E

Teknisk beskrivelse

Spånbryder	AH
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	60 - 400 m/min
Primær anvendelse	N
Skæredybde a_p	1 - 4 mm
Tilspænding f	0,1 - 0,35 mm/o
Hjørneradius	0,4 mm
Skærebetingelse	let afbrudt.
Type	KW10
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplade	TNMG 160404
Antal skift/skær	6

Produkttype

Vendeskærsplatte til drejning