



Kraft-skævbider med 20° vinklet hoved, Hel længde: 200mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	725610 200
GTIN	4003773081913
Artikelklasse	73F

Beskrivelse

Udførelse:

I kraft af speciel armudveksling har saksen høj skæreydelse ved relativt lav kraftanvendelse. Skær induktionshærdede (ca. 59 HRC). Tang, kemisk sortfarvet, poleret hoved, greb med flerkomponentovertræk. **Med returfjeder** og integreret lås. **Hoved vinklet 20° for at kunne lave plansnit.**

Anvendelse:

Til gennemskæring af bløde materialer som f.eks. kunststof, aluminium, kobber (også Cu-strømskinner op til 3×10 mm), bly.

Materiale:

Krom-vanadium-elektrostål, sænksmedet og oliehardt i flere trin.

Teknisk beskrivelse

Hel længde	200 mm
Skæreeffekt, blød tråd op til Ø	6 mm
Skær	induktivt hærdet
vinklet hoved	20 grader
Greb	Flerkomponentovertræk
Materiale	Krom-vanadium-elektrostål
Overflade	kemisk sortfarvet
med returfjeder	ja

med justerskrue

ja

Produkttype

skærende tang