


**CCMT 060204, Type: CA115P****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260192 CA115P
GTIN	4960664045327
Artikelklasse	25E

Teknisk beskrivelse

Skærehastighed v_c , primær anvendelse	90 - 340 m/min
Antal skift/skær	2
Hjørneradius	0,4 mm
Primær anvendelse	P
Skærebetingelse	kontinuerlig
Tolerance	M
ISO-kode, vendeskærsplatte	CCMT 060204
Spånbrøder	GK
Tilspænding f	0,1 - 0,3 mm/o
Type	CA115P
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubsletbearbejdning
Skæremateriale	HM

Skæredybde a_p	0,5 - 3 mm
Produkttype	Vendskærsplatte til drejning