

**DNMG 150608, Type: CA115P****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	250892 CA115P
GTIN	4960664040834
Artikelklasse	25E

**Teknisk beskrivelse**

Skæremateriale	HM
Skæredybde $a_p$	1 - 5 mm
Skærebetingelse	kontinuerlig
Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	170 - 380 m/min
Spånryder	PH
Primær anvendelse	P
ISO-kode, vendeskærsplatte	DNMG 150608
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Antal skift/skær	4
Tilspænding $f$	0,25 - 0,6 mm/o
Type	CA115P
Hjørneradius	0,8 mm

Produkttype

Vendeskærsplatte til drejning