

**DNMG 1506 12, Type: CA115P****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	250798 CA115P
GTIN	4960664046270
Artikelklasse	25E

Teknisk beskrivelse

Hjørneradius	1,2 mm
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	180 - 400 m/min
Skærebetingelse	kontinuerlig
Skæremateriale	HM
Spånbryder	PMG
Primær anvendelse	P
Skæredybde a_p	0,5 - 5 mm
ISO-kode, vendeskærsplatte	DNMG 150612
Tilspænding f	0,15 - 0,6 mm/o
Antal skift/skær	4
Type	CA115P
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubsletbearbejdning

Produkttype

Vendeskærsplatte til drejning