

**Garant****DC.T 070204, Type: HB7020**

### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	260452 HB7020
GTIN	4045197699701
Artikelklasse	21G

### Beskrivelse

DC.T 070204 HB7020 Type: HB7020

Spånbryder: SM

Tolerance: M

Skæredybde  $a_p$ : 0,5 - 2,5 mmTilspænding  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/oSkærehastighed  $v_c$ , primær anvendelse: 120 - 350 m/min

### Teknisk beskrivelse

Tilspænding $f$	0,1 - 0,3 mm/o
Skærebetingelse	let afbrudt.
Primær anvendelse	P
Hjørneradius	0,4 mm
Spånbryder	SM
Skæredybde $a_p$	0,5 - 2,5 mm
Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	120 - 350 m/min

Type	HB7020
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	DCMT 070204
Antal skift/skær	2
Tolerance	M
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning