

Ligesliber, Type: GGS30LS



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	077265 GGS30LS
GTIN	4053423237399
Artikelklasse	03C

Beskrivelse

Udførelse:

Kompakt og handy ligesliber til alsidigt slibearbejde.

- **Constant-Electronic for konstant omdrejningstal, også ved høj belastning.**
- **Nyt spændesystem, hvor slibestifterne fikseres uden slør af hensyn til præcist arbejde.**
- **Blød start og Kickback-stop: Ved blokering frakobles maskinen øjeblikkeligt.**
- **Frakoblingskulbørster yder en høj beskyttelse af motoren.**
- **Lang levetid som følge af direkte køling og dobbelt tættnede kuglelejer.**
- **6-trins forvalg af omdrejningstal til forskellige materialer.**

Ideel til krævende metalarbejde og slibning af sten, selv under trange pladsforhold.

Leveringsomfang:

Inklusive spændetang 6 mm, 2 spændenøgler str. 19.

Teknisk beskrivelse

Vægt	1,7 kg
Producentbetegnelse	GG30 LS
maks. spændetangs-Ø	6 mm
Netfrekvens	50 Hz
Elektronisk forvalg af omdrejningstal	ja
Maks. vibration iht. EN	3 m/s ²
Omdrejningstalområde	7000 - 33000 min ⁻¹

Nominal spænding	230 V
Effektforbrug	750 W
Energiforsyning	Med kabel
Produkttype	Ligesliber