

**DNMG 1506 12, Type: CA115P****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	250893 CA115P
GTIN	4960664040841
Artikelklasse	25E

Teknisk beskrivelse

Skærebetingelse	kontinuerlig
Antal skift/skær	4
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	170 - 380 m/min
Tilspænding f	0,25 - 0,6 mm/o
Primær anvendelse	P
Skæredybde a_p	1 - 5 mm
ISO-kode, vendeskærsplatte	DNMG 150612
Skæremateriale	HM
Hjørneradius	1,2 mm
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Spånbrøder	PH
Type	CA115P

Produkttype

Vendeskærsplatte til drejning