


**Drejevendeskersplatte WN.G 080404, til middel bearbejdning, Type: CA115P****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	252112 CA115P
GTIN	4960664046393
Artikelklasse	25E

Teknisk beskrivelse

Tilspænding f	0,15 - 0,6 mm/o
Type	CA115P
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubsletbearbejdning
Antal skift/skær	6
Skærebetingelse	kontinuerlig
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	180 - 400 m/min
Spånbrøder	PMG
Skæremateriale	HM
Hjørneradius	0,4 mm
Tolerance	M
ISO-kode, vendeskersplatte	WN.G 080404
Skæredybde a_p	0,5 - 5 mm

Primær anvendelse

P

Produkttype

Vendeskærsplatte til drejning