

Garant**Fræsestift GARANT Master Alu – meget grov (ikke-jernholdig/alu), HM DLC, Type: A1225****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	543710 A1225
GTIN	4067263117926
Artikelklasse	51D

Beskrivelse**Udførelse:**

Ingen spånvedhæftning og fremragende overfladeresultater. Skaft-Ø 6mm. Velegnet til skrub- og sletbearbejdning. Med højeffektiv belægning af hensyn til længere standtid, mindre varmetilgang og mindre spånvedhæftning.

- **Høj materialefjernelse.**
- **Roligt løb.**
- **Højeffektiv belægning af hensyn til lav varmebelastning, længere standtid, forbedret spåntransport.**
- **Topmoderne substrat – optimeret til aluminiumsmaterialer.**
- **Ekstreme standtider.**

GARANT-fræsestifter fremstilles på de nyeste CNC-maskiner af højtydende hårdmetaltyper med stor sejhed og høj skærkantstabilitet. Skaftet består af stål, hvis hoveddiametere er større end skaftdiametere; ellers er også skaftet af hårdmetal.

Den innovative tandgeometri muliggør en høj spåntagningsydelse og giver samtidig en ekstremt rolig gang og meget god manøvredegtighed. Ekstra stabilt skaft med 8 mm.

Anvendelse:

Optimeret til bearbejdning af hårde og bløde aluminiumslegeringer, kunststoffer, bronze og ikke-jernholdige metaller.

Egnet til både manuel anvendelse samt anvendelse i industrirobotter. Til afgratning, kantbrækning, afpudsning og bearbejdning af svejse sømme samt overflader.

Til fræseopgaver med maksimal belastning.

Bemærk:

Materialer med dårlig varmeledelse: Reducér omdrejningstallet for at undgå blåfarvning af fræsestiften og tilsmudsning.

Teknisk beskrivelse

Hoved-Ø	12 mm
Samlet længde	65 mm
Skaft-Ø	8 mm
Formbeskrivelse	Cylinder
Hovedlængde	25 mm
Skæremateriale	HM DLC
Produkttype	Fræsestift