

**TNMG 160404, Type: CA510****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	251582 CA510
GTIN	4960664699193
Artikelklasse	25E

Teknisk beskrivelse

Skæredybde a_p	1 - 4,5 mm
Primær anvendelse	P
Hjørneradius	0,4 mm
Skærebetingelse	kontinuerlig
Spånbrøder	PS
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	80 - 450 m/min
Tilspænding f	0,15 - 0,6 mm/o
Type	CA510
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplade	TNMG 160404
Antal skift/skær	6

Produkttype

Vendeskærsplatte til drejning