

**VNMG 160404, Type: CA115P****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	251752 CA115P
GTIN	4960664042159
Artikelklasse	25E

**Teknisk beskrivelse**

Skæredybde $a_p$	0,2 - 2,5 mm
Spånryder	PQ
Primær anvendelse	P
Type	CA115P
Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	180 - 400 m/min
Tilspænding $f$	0,13 - 0,4 mm/o
Hjørneradius	0,8 mm
ISO-kode, vendeskærsplatte	VNMG 160408
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Antal skift/skær	4
Skæremateriale	HM
Skærebetingelse	kontinuerlig

Produkttype

Vendeskærsplatte til drejning