

**WNMG 080412, Type: CA115P****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	252116 CA115P
GTIN	4960664046416
Artikelklasse	25E

**Teknisk beskrivelse**

Spånbryder	PMG
Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	180 - 400 m/min
Tilspænding $f$	0,15 - 0,6 mm/o
Skæremateriale	HM
Tolerance	M
Antal skift/skær	6
ISO-kode, vendeskærsplatte	WNMG 080412
Skærebetingelse	kontinuerlig
Primær anvendelse	P
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubsletbearbejdning
Hjørneradius	1,2 mm
Type	CA115P

Skæredybde  $a_p$ 

0,5 - 5 mm

Produkttype

Vendskærsplatte til drejning