


**CC.T 09T302, Type: CA115P****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260096 CA115P
GTIN	4960664045402
Artikelklasse	25E

Teknisk beskrivelse

Skærehastighed v_c , primær anvendelse	90 - 270 m/min
ISO-kode, vendeskærsplatte	CCMT09T302-HQ CA115P
Skærebetingelse	kontinuerlig
Tilspænding f	0,05 - 0,25 mm/o
Type	CA115P
Hjørneradius	0,4 mm
Antal skift/skær	2
Skæredybde a_p	0,5 - 2,5 mm
Spånbrøder	HQ
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
Primær anvendelse	P

Tolerance	M
Produkttype	Vendskærsplatte til drejning