



Drejevendeskersplatte CCMT 060204, til sletbearbejdning, Wiper, Type: CA115P



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	260094 CA115P
GTIN	4960664045211
Artikelklasse	25E

Teknisk beskrivelse

Tolerance	M
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	120 - 270 m/min
Hjørneradius	0,4 mm
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	CCMT 060204
Primær anvendelse	P
Skærebetingelse	kontinuerlig
Spånbrøder	WP
Type	CA115P
Tilspænding f	0,07 - 0,5 mm/o

Antal skift/skær	2
Skæredybde a_p	0,1 - 1,5 mm
Produkttype	Vendeskærspalte til drejning