

metabo**Slagboremaskine, Type: SBE800-2****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	075710 SBE800-2
GTIN	4061792248243
Artikelklasse	03D

Beskrivelse**Udførelse:****Slagboring med høj brugerbeskyttelse.**

Slagboremaskine er udstyret med Metabo S-Automatic sikkerhedskoblinger. Hvis boret sætter sig fast, frakobles drevet øjeblikkeligt mekanisk for at minimere det omvendte drejningsmoment på brugeren.

- **Metabo Marathon-motor med støvbeskyttelse giver lang levetid.**
- **Spindel med indvendig sekskant til skruetrækkerbits giver mulighed for arbejde uden borepatron.**

Indstillingshjul til forvalg af omdrejningstal.

Leveringsomfang:

Inklusive hurtigspændepatron, ekstra håndtag, boreddybdestop og kunststofkuffert.

Teknisk beskrivelse

Emballage	Kuffert
Vægt	2,3 kg
Maks. spiralbor-Ø i beton	20 mm
Maks. omdrejningstal 1. gear	1200 min ⁻¹

Netspænding	230 V
Maks. spiralbor-Ø i stål	8 mm
Maks. spiralbor-Ø i stål	13 mm
Maks. omdrejningstal 2. gear	3200 min ⁻¹
Energiforsyning	Med kabel
Maks. moment	10 Nm
Maks. moment	26 Nm
Effektforbrug	800 W
Netfrekvens	50 Hz
Borepatron-spændeområde	1,5 - 13 mm
Producentbetegnelse	SBE 800-2
Maks. spiralbor-Ø i træ	25 mm
Maks. spiralbor-Ø i træ	40 mm
Maks. slagtal	51200 min ⁻¹
Produkttype	Slagboremaskine