

Garant**eco-skærholdere, højre, Skaft- /plattestørrelse: 25/16mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	251702 25/16
GTIN	4045197650986
Artikelklasse	21U

Beskrivelse**Udførelse:**

Med intern kølemiddeltilførsel til skæret. Takket være kølingen via præcisionsdyserne reduceres den termiske belastning både målrettet og effektivt, da kølemiddelstrålen placeres optimalt mellem spån og skærekant. Til en højere produktivitet, længere standtid og øget processikkerhed.

Bemærk:

Kølemiddeloverførsel kun mulig sammen med GARANT eco-system-holdere nr. 317900 – 319886.

Indvendig køling: ja

ISO-kode holder: MVJNR/L 2525X16

passende vendeskærsplatter: VN.. 1604..

Funktionsbredde L₄: 32 mm

Hovedlængde L₁: 46 mm

Samlet længde L: 117,5 mm

Underlægsplade: 259031 1

Teknisk beskrivelse

Underlægsplade	259031 1
ISO-kode holder	MVJNR/L 2525X16
Skrue til spændejern	259021 2
Hovedlængde L ₁	46 mm

Skrue til underlagsplatte	259025 9
Plattestørrelse	16 mm
passende vendeskærsplatter	VN.. 1604..
Funktionsbredde L ₄	32 mm
Skafstørrelse	25 mm
Spændejern	259038 3
Samlet længde L	117,5 mm
Indsatstype	højre
Norm	DIN ISO 5610
Indvendig køling	ja
Indstillingsvinkel κ	93 grader
Produkttype	Skærholder

Tilbehør

Momentskruetrækkermed skala, skifteklingeholder Maks. moment 500 cNm	659906 500
Skrue til spændejern Type 2	259021 2
Underlagsplatte Type 1	259031 1
PrecisionBit til sekskant, skaft E 6,3 sekskant 2 mm	674242 2
Skrue til underlagsplatte Type 9	259025 9
Spændejern Type 3	259038 3