


**CCMT 09T308 Wiper, Type: CA115P****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260100 CA115P
GTIN	4960664045259
Artikelklasse	25E

**Teknisk beskrivelse**

Skæremateriale	HM
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Tolerance	M
Type	CA115P
Primær anvendelse	P
Skæredybde $a_p$	0,1 - 1,5 mm
Tilspænding $f$	0,07 - 0,5 mm/o
ISO-kode, vendeskærsplade	CCMT 09T308
Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	120 - 270 m/min
Hjørneradius	0,4 mm
Spånbrøder	WP
Antal skift/skær	2

Skærebetingelse	kontinuerlig
Produkttype	Vendskærsplatte til drejning