


Garant
DC.T 070202, Type: HB7310


Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	260449 HB7310
GTIN	4045197669308
Artikelklasse	21G

Teknisk beskrivelse

Primær anvendelse	N
Spånbrøder	AM
Tilspænding f	0,05 - 0,5 mm/o
Skærebetingelse	kontinuerlig
Skæredybde a_p	0,1 - 4 mm
Hjørneradius	0,2 mm
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	350 - 600 m/min
Type	HB7310
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning

Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	DCGT 070202
Antal skift/skær	2
Tolerance	G
Produkttype	Vendskærsplatte til drejning