

**TNMG 160404, Type: CA6525****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	251582 CA6525
GTIN	4960664472062
Artikelklasse	25E

Teknisk beskrivelse

Hjørneradius	0,4 mm
Skæredybde a_p	0,8 - 4 mm
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	60 - 220 m/min
Tilspænding f	0,1 - 0,35 mm/o
Spånbryder	MS
Primær anvendelse	M
Skærebetingelse	let afbrudt.
Type	CA6525
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	TNMG 160404
Antal skift/skær	6

Produkttype

Vendeskærsplatte til drejning