

**DC.T 070202, Type: SW05****Bestillingsdata**

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 260381 SW05   |
| GTIN                | 4960664629596 |
| Artikelklasse       | 25E           |

**Beskrivelse**

DC.T 070202 SW05 Type: SW05  
Spånbryder: MQ  
Tolerance: M  
Skæredybde  $a_p$ : 0,1 - 1 mm  
Tilspænding  $f$ : 0,05 - 0,2 mm/o  
Skærehastighed  $v_c$ , primær anvendelse: 40 - 100 m/min

**Teknisk beskrivelse**

|  |                 |
|--|-----------------|
| Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse | 40 - 100 m/min  |
| Primær anvendelse                        | Ti              |
| Spånbryder                               | MQ              |
| Hjørneradius                             | 0,2 mm          |
| Tilspænding $f$                          | 0,05 - 0,2 mm/o |
| Skærebetingelse                          | kontinuerlig    |
| Skæredybde $a_p$                         | 0,1 - 1 mm      |

|                            |                               |
|----------------------------|-------------------------------|
| Type                       | SW05                          |
| Slet-/skrubbearbejdning    | Sletbearbejdning              |
| Skæremateriale             | HM                            |
| ISO-kode, vendeskærsplatte | DCMT 070202                   |
| Antal skift/skær           | 2                             |
| Tolerance                  | M                             |
| Produkttype                | Vendeskærsplatte til drejning |