

Garant**eco-skærholdere, Venstre, Skaft- /plattestørrelse: 20/16mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	251703 20/16
GTIN	4045197650993
Artikelklasse	21U

Beskrivelse**Udførelse:**

Med intern kølemiddeltilførsel til skæret. Takket være kølingen via præcisionsdyserne reduceres den termiske belastning både målrettet og effektivt, da kølemiddelstrålen placeres optimalt mellem spån og skærekant. Til en højere produktivitet, længere standtid og øget processikkerhed.

Bemærk:

Kølemiddeloverførsel kun mulig sammen med GARANT eco-system-holdere nr. 317900 – 319886.

Indvendig køling: ja

ISO-kode holder: MVJNR/L 2025X16

passende vendeskærsplatter: VN.. 1604..

Funktionsbredde L₄: 32 mm

Hovedlængde L₁: 46 mm

Samlet længde L: 105 mm

Underlægsplade: 259031 1

Teknisk beskrivelse

Underlægsplade	259031 1
Spændejern	259038 3
passende vendeskærsplatter	VN.. 1604..
Plattestørrelse	16 mm
Skrue til spændejern	259021 2

Funktionsbredde L ₄	32 mm
Skrue til underlagsplatte	259025 9
Skafstørrelse	20 mm
ISO-kode holder	MVJNR/L 2025X16
Hovedlængde L ₁	46 mm
Samlet længde L	105 mm
Indsatstype	Venstre
Norm	DIN ISO 5610
Indvendig køling	ja
Indstillingsvinkel κ	93 grader
Produkttype	Skærholder

Tilbehør

Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks. moment 500 cNm	659906 500
Spændejern Type 3	259038 3
Underlagsplatte Type 1	259031 1
Skrue til spændejern Type 2	259021 2
PrecisionBit til sekskant, skaft E 6,3 sekskant 2 mm	674242 2
Skrue til underlagsplatte Type 9	259025 9