


TNMG 160408, Type: SW05

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	251583 SW05
GTIN	4960664629893
Artikelklasse	25E

Beskrivelse

TNMG 160408 SW05 Type: str. 5
 Spånbryder: MU
 Skæredybde a_p : 0,5 - 2,5 mm
 Tilspænding f : 0,1 - 0,35 mm/o
 Skærehastighed v_c , primær anvendelse: 50 - 140 m/min

Teknisk beskrivelse

Primær anvendelse	Ti
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	50 - 140 m/min
Hjørneradius	0,8 mm
Tilspænding f	0,1 - 0,35 mm/o
Skæredybde a_p	0,5 - 2,5 mm
Skærebetingelse	kontinuerlig
Spånbryder	MU
Type	str. 5

Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	TNMG 160408
Antal skift/skær	6
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning